


Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 Ilustracija (primer)



Območje uporabe

Uporaba porazdelitev napetosti AS-i in zunanje 24-voltno napajanje do vtičnice M12

Električni podatki

Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	AS-i; (24V)
--------------------	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	89
Materiali	ohišje: PBT / PC
Pritezni vrtilni moment [Nm]	1,65

Pribor

Dodatki (izbirno)	končno tesnilo ploskega kabla; E70413
	Skrčna cev; E70113



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL


Opombe

Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
	Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Spojnik: M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Pritezni vrtilni moment: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +