




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Območje uporabe		
Uporaba	porazdelitev napetosti vmesnika AS-i do vtičnice M12	
Električni podatki		
Zaščitni razred	III	
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita	IP 67	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	83,1
Materiali	ohišje: PBT / PC	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1,65
Pribor		
Dodatki (izbirno)	končno tesnilo ploskega kabla:, E70413	
	Skrčna cev:, E70113	



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Opombe	
Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku. Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota	1 Kosov


Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Spojnik: M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR



Priključek



1	AS-i +
3	AS-i -