




Distributer moči vmesnika AS-i

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Območje uporabe

Izvedba	AS-i / 24 V
---------	-------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki


Teža	[g]	95,5
Materiali		PA 6.6; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vijaki: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Matica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: NBR; tesnilo ploskega kabla: NBR

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	funkcijska ozemljitev