


Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter AS-i 5 m UL



Električni podatki

Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	182,8
Materiali	ohišje: PBT / PC; vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 1,65

Pribor

Dodatki (izbirno)	končno tesnilo ploskega kabla:, E70413
	Skrčna cev:, E70113

Opombe

Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku. Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalážna enota	1 Kosov



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabela

FC Splitter AS-i 5 m UL

Električni priključek

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključek



rjavo	AS-i +
modro	AS-i -