


E70600



Distributer moči vmesnika AS-i

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Območje uporabe

Izvedba	AS-i / 24 V
---------	-------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	8
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Teža	[g]	89,5
Materiali		PA 6.6; vijaki: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); tesnilo ploskega kabla: NBR

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------