


E70001



Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0002B03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E70001



Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0002B03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro