


# E70002



## Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0005B03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



### Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

### Mehanski podatki

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

### Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

### Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



# E70002



## Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0005B03

### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |