




Priključni kabel

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 30 x 39
------	------	--------------

Materiali		PUR
-----------	--	-----

Material ulitega dela		PUR
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		medenina, ponikljano
-----------------------	--	----------------------

Pribor


V sklopu dobave		vijak prostor za nalepko
-----------------	--	-----------------------------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



E70005




Priključni kabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

