


Priključni kabel

VDOG F030MSS00,6A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
--------------------------	------------

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel

VDOGF030MSS00,6A03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

