




Priključni kabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11381
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki


Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E70023




Priključni kabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

