



Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0005H04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC077

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E70033



Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0005H04

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Barva žil :
črn
rjavo
modro
belo