


Y priključni kabel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,163
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		FKM
Število vrat v razdelilni omarici		2

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Y priključni kabel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič C

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



Električni priključek - vtičnica A

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



E70065



Y priključni kabel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Električni priključek - vtičnica B

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM;
Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

