




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

