




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB031--S01,5A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11431

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB031--S01,5A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

