


Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternativni izdelki: E75005

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba	AS-i
---------	------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	17,9
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA

Opombe

Opombe	navodila za namestitev Najprej ločite pritrdilo (oranžno) s spojnika za zamik izolacije. Vstavite kabel v pritrdilo in ga znova zaprite. Privijte pritrdilo (nazaj) na spojnik za zamik izolacije.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

	kadar je priključen na rumeni ploski kabel AS-i
1	AS-i +
3	AS-i -
	kadar je priključen na črni ploski kabel
1	+24V DC
3	0V

E70096



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabela

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA

