


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGL070PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E70142

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	29 x 29 x 71
Materiali		PBT
Material ulitega dela		PBT
Material slepe matice		PBT

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E70100



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGL070PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 10...12 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PBT



Priključek

