




## Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost  | [V] | < 24 AC/DC |
| Prenapetostna zaščita |     | da; (VDR)  |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Mere                  | [mm] | 15 x 15 x 46,5       |
| Materiali             |      | TPU                  |
| Material ulitega dela |      | TPU                  |
| Material slepe matice |      | medenina, ponikljano |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| V sklopu dobave | vijak              |
|                 | prostor za nalepko |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



## Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek



## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

