


Priključni kabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU; PBT
Material ulitega dela		TPU / PBT
Material slepe matice		PBT / PA

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PBT; Zaklep: PBT



E70125




Priključni kabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PBT; Zaklep: PA

