


E70129



Zagonski kabel z vtičem ventila

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 24 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

138,5

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Zagonski kabel z vtičem ventila

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

