


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOKL070PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E70142

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...100

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

29 x 29 x 66

Materiali

PBT

Material ulitega dela

PBT

Material slepe matice

PBT

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOKL070PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...9,5 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PBT; Kontakti: pozlačeno



Priključek

