




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita	da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

