


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGL070PLSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...100

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

49,4

Mere

[mm]

29 x 29 x 71

Materiali

PBT

Material ulitega dela

PBT

Material slepe matice

PBT

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGL070PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 10...12 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PBT; Kontakti: pozlačeno



Priključek

