


## Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

## Mehanski podatki

Mere

[mm]

30 x 15 x 39

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

## Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

## Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko

## Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS


## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



## Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm)

## Priključek



## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

