

E70165




Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0002E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20428

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...90

Zaščita IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm] 26 x 26 x 60

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice PA

Opombe

Embalážna enota 1 Kosov

E70165



Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0002E03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: PA



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena