


Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 68
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	26 x 26 x 60
------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Material ulitega dela		TPU
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		PA
-----------------------	--	----

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: PA




E70166



Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0005E03

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena