


E70170



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGB030ZDSFKPG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 300 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	54,2
Mere	[mm]	27 x 27 x 83
Material ulitega dela		PBT
Material slepe matice		tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGB030ZDSFKPG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek

