


Priključni kabel z vtičem

ASTGB040PLS0002E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
----------------------	-----	-----------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	26 x 26 x 55
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		PA

Opombe

Opombe	Pin 2 vodilen
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: PA; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



E70171



Priključni kabel z vtičem

ASTGB040PLS0002E04

Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo