


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGB040ZDSFKPG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 300 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	9

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	49,3
Mere	[mm]	27 x 27 x 86
Material ulitega dela		PBT
Material slepe matice		tlačno litje cinka

Opombe

Opombe		Pin 4 vodilen
Embalážna enota		1 Kosov

E70176



Vtič z možnostjo ožičenja


SSTGB040ZDSFKPG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek

