


E70224



Zagonski kabel z vtičem ventila

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita	dioda s prostim vrtenjem

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	117
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Zagonski kabel z vtičem ventila

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, Brez halogenov; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano

