




Vtični spojnik

Cage clamps / 100 pcs.



Električni podatki

Maks. obremenilni tok	[A]	10; (2,5 mm ²)
-----------------------	-----	----------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...115
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	690
Materiali		deli pod tokom: bakrova zlitina pokositreno; PA
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5

Opombe

Embalažna enota	100 Kosov
-----------------	-----------

Električni priključek

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm