


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMC-ROD

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 ozemljilna oznaka



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
----------------------	-----	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)
---------	---

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mehanski podatki

Teža	[g]	69,5
------	-----	------

Ohišje	Tračna in hrbtna stenska montaža
--------	----------------------------------

Mere	[mm]	45 x 80 x 20
------	------	--------------

Materiali	PBT
-----------	-----

Pribor

V sklopu dobave	spojnik za ozemljitveni priključek
-----------------	------------------------------------

Dodatki (izbirno)	pokrov:, za modul AS-i, AC3000
-------------------	--------------------------------

Spodnji del za modul vmesnika AS-i


EMC-ROD

Opombe

Opombe	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen OB -2 oder höher.
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Priključek



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	ozemljitev