


E70372



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Območje uporabe

Izvedba	AS-i / 24 V
---------	-------------

Električni podatki

Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
-----------------------------------	-----	---

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C))
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 67; IP 68; IP 69K
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Teža	[g]	104
Materiali		kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FPM; O-obroč: EPDM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2,5; (zaskočne matice)

E70372



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabela

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Pribor

Dodatki (izbirno)

Momentni ključ, E70390


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm



Priključek

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.