


E7354A



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Zaščitni razred		III
Obratovalna napetost AUX DC	[V]	18...32
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Opomba o temperaturi okolice		-15...60 °C: samo v povezavi s kablom EPDM
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C))
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K)
Stopnja umazanosti		2
Dovoljenja/preverjanja		
Oznaka ATEX		II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mehanski podatki		
Teža	[g]	166,75
Materiali		kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FKM; Tesnilo: EPDM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2,5; (zaskočne matice)

E7354A



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Pribor


Dodatki (izbirno)	Momentni ključ, E70390
-------------------	------------------------

Opombe

Opombe	Uporabljajte vtične spoje M12 s šestrobimi slepimi maticami
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm



Priključek

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.