




Adapter vodila DIN

mounting plate M8 long



Območje uporabe		
Izvedba	za kompaktne module M8	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	58,9
Mere	[mm]	129,5 x 1,5 x 30
Materiali	Montažna plošča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Pripetje za DIN-letev: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu)	
Pribor		
Dodatki (izbirno)	vzmetna podložka	
	podložka	
	vijak: 1 x M4 x 20	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	