


Stenski prehod

Wall passage standard



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	8; (zatič 1+3: 4 A; zatič 2+4: 4 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67

Mehanski podatki


Teža [g]	24,1
Materiali	medenina ponikljano; Tesnilo: FKM
Material ulitega dela	medenina, ponikljano
Pritezni vrtilni moment [Nm]	1

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano






Stenski prehod

Wall passage standard

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano

