


Stenski prehod

Wall passage stainless steel



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	8; (zatič 1+3: 4 A; zatič 2+4: 4 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K

Mehanski podatki


Teža [g]	29,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: EPDM
Material ulitega dela	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pritezni vrtilni moment [Nm]	1

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)






Stenski prehod

Wall passage stainless steel

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

