


E74000



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter EPDM ye



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Izvedba

za uporabo tehnologije za zamik izolacije

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

26,5...31,6 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...85

Mehanski podatki

Teža

[g]

7096

Opombe

Opombe

100 m dobavljena oblika: navito

Embalážna enota

100 m

Električni priključek

Kabel: 100 m, EPDM, Brez halogenov, rumeno; 2 x 1,5 mm²