


E74002



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 50 meter EPDM ye



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

26,5...31,6 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...85

Mehanski podatki

Teža

[g]

3720,5

Opombe

Opombe

50 m dobavljena oblika: navito

Embalažna enota

50 m

Električni priključek

Kabel: 50 m, EPDM, Brez halogenov, rumeno; 2 x 1,5 mm²