
E74010

Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter EPDM bk



Območje uporabe		
Posebna značilnost		Brez halogenov
Izvedba		za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Uporaba		zunanje napajanje napetosti 24 V
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Mehanski podatki		
Teža	[g]	7104
Opombe		
Opombe		100 m dobavljena oblika: navito
Embalažna enota		100 m
Električni priključek		

Kabel: 100 m, EPDM, Brez halogenov, črn; 2 x 1,5 mm²