


E74015



Ploski kabel vmesnika AS-i

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Uporaba

zunanje napajanje napetosti 24 V

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

24 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...85

Mehanski podatki

Teža

[g]

7792

Opombe

Opombe

100 m dobavljeno na kabelskem bobnu

Embalážna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 100 m, EPDM, Brez halogenov, črn; 2 x 1,5 mm²