

E74100



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter PUR ye



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov
Izvedba	za uporabo tehnologije za zamik izolacije

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
--------------------------	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	6598
----------	------

Opombe

Opombe	100 m dobavljena oblika: navito
Embalážna enota	100 m

Električni priključek

Kabel: 100 m, PUR, Brez halogenov, rumeno; 2 x 1,5 mm²