




Ploski kabel vmesnika AS-i

AS-i Flat cable TPE ye 500 m



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC; (Največja napetost 300 V)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...85

Mehanski podatki

Teža [g] 40000

Opombe

Opombe dobavljeno na kabelskem bobnu

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 500 m, TPE, rumeno; 2 x 1,5 mm²