

# E74205



## Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter TPE ye



| Električni podatki                     |      |                                           |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Obratovalna napetost                   | [V]  | 26,5...31,6 DC; (Največja napetost 300 V) |
| Pogoji okolja                          |      |                                           |
| Temperatura okolice                    | [°C] | -40...105                                 |
| Mehanski podatki                       |      |                                           |
| Teža                                   | [g]  | 8179                                      |
| Opombe                                 |      |                                           |
| Opombe                                 |      | 100 m dobavljeno na kabelskem bobnu       |
| Embalažna enota                        |      | 1 Kosov                                   |
| Električni priključek                  |      |                                           |
| Kabel: 100 m, TPE, rumeno; 2 x 1,5 mm² |      |                                           |