

E74210



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter TPE bk



Območje uporabe

Izvedba	za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Uporaba	zunanje napajanje napetosti 24 V

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC; (Največja napetost 300 V)
--------------------------	----------------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...105
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	6752
----------	------

Opombe

Opombe	100 m dobavljena oblika: navito
Embalážna enota	100 m

Električni priključek

Kabel: 100 m, TPE, črn; 2 x 1,5 mm²