

E74215



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter TPE bk



Območje uporabe	
Izvedba	za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Uporaba	zunanje napajanje napetosti 24 V
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	24 DC; (Največja napetost 300 V)
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-40...105
Mehanski podatki	
Teža [g]	8021
Opombe	
Opombe	100 m dobavljeno na kabelskem bobnu
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 100 m, TPE, črn; 2 x 1,5 mm ²	