

E74220



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 meter TPE red



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	230 DC; (Največja napetost 300 V)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...105
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-30...105
Mehanski podatki		
Teža	[g]	6960
Opombe		
Opombe		100 m dobavljena oblika: navito
Embalažna enota		100 m
Električni priključek		
Kabel: 100 m, TPE, rdeče; 2 x 1,5 mm²		