


E74300



Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 m Process ye



Območje uporabe

Izvedba	za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Uporaba	živilska industrija

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; (Največja napetost 300 V)
----------------------	-----	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...105
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	6745
------	-----	------

Opombe

Opombe	100 m dobavljena oblika: navito
Embalážna enota	100 m

Električni priključek

Kabel: 100 m, Mešanica TPE-PVC, rumeno; 2 x 1,5 mm²