
E74310

Ploski kabel vmesnika AS-i

Flat cable 100 m Process bk



Območje uporabe		
Izvedba		za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Uporaba		živilska industrija; zunanje napajanje napetosti 24 V
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC; (Največja napetost 300 V)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...105
Mehanski podatki		
Teža	[g]	6791
Opombe		
Opombe		100 m dobavljena oblika: navito
Embalažna enota		100 m
Električni priključek		
Kabel: 100 m, Mešanica TPE-PVC, črn; 2 x 1,5 mm²		