


Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Quick Connect M12 stainless



1 luknja za kablске vezice



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 42 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Skladiščna temperatura [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
--------------	---------------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	18,45
Materiali	ohišje: PA; O-obroč: EPDM; slepa matica: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Kontaktna tipala: bronasto pokositreno

Opombe

Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v napravi.
Embalážna enota	1 Kosov




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Quick Connect M12 stainless

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 0,4...0,6 Nm



	kadar je priključen na rumeni ploski kabel AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	kadar je priključen na črni ploski kabel
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.