




Vstavni L-spojnik za pnevmatske povezave

AirBox push-in L-connect 10pcs



Območje uporabe

Mediji

Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1: 2001

Pogoji okolja

Delovni tlak [bar]

10; (min. -0,95)

Temperatura okolice [°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža [g]

69,5

Materiali

ohišje: nikljana medenina/PA66; Sprostitutveni obroč: polioksimetilen;
zobata podložka: legirano jeklo; Obroč za obliko: NBR

Cevni priključki

8 mm

Premer tulca [mm]

8

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov